


Prise manipulateur VarioLeg-10



- Design esthétique Varioline.
- Faible encombrement de la prise pour son raccordement sur une gaine tête de lit.
- Pose directe sur les anciennes prise de type Hirschmann 10 plots.
- Le connecteur Sub-d 15pts permet au manipulateur d'être retiré dans tous les sens sans être détérioré.

Caractéristiques générales du produit et données techniques

- Permet d'utiliser les manipulateurs de la série VarioManip, les manipulateurs étanches IP64 de la série 125.59xx ou la nouvelle gamme Mix.SD15
- Alimentation à courant continu 24V du manipulateur par la prise.
- Empreinte femelle Hirschmann 10 plots.
- Couleur de la prise en blanc pur RAL 9010.
- Dimensions : 45x50x12 mm

Compléments pour prise VarioLeg-10



Manipulateur série VarioManip



Manipulateur étanche série 125.59xx



Manipulateur série Mix.SD15